

**Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	612205 10
GTIN	4062406260613
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	5 mm
nyckellängd L	120 mm
maximal käftbredd b1	22,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd ₁	10 mm
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	75 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel