

FLUKE.

Mätledningar, Mätspets-Ø: 2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	473318 2
GTIN	095969521543
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Tvådelade mätledningar, röd/svart, mätledningsdiameter = 4 mm. Mätledningar TL175 med indragbar spets 4 – 19 mm.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Passar till:

Digital multimeter nr 473322; 473325. Strömmätningstång nr 473290 storlek 378FC.

Teknisk beskrivning

överspänningskategori	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (med skyddslock); CAT II 1000 V (utan skyddslock)
laboratoriekabel-Ø	4 mm
Mätspets-Ø	2 mm
kabellängd	1,2 m
Produktslag	Mätledning

