

Snurrbar kontorstol med nätryggstöd, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Sits med mjuk komfortstoppling med på sidorna insydd botten. Klädsel av 100% polyester. Synkronteknik med automatisk tyngdreglering, kan spärras i främre och bakre sittställning. Med sitsdjup-, sitslutnings- och sitshöjdinställning. Inklusive höjdinställbara armstöd (2D). Universalrullar för mjuka och hårda golv, Ø 650 mm fotkors av svart plast. Snurrbar kontorstol med ljusgenomsläppligt och andningsaktivt nätryggstöd, med höjdjusterbart svankstöd.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdinställningsområde: 420 - 550 mm

sitsbredd: 470 mm

sitsdjup: 470 mm

ryggstöd höjd: 560 mm

Inställningsområde för sittdjup: 60 mm

färg sitsmaterial: svart

Teknisk beskrivning

Armstödsparat kan anpassas	ja
lyftförmåga	120 kg
Synkronmekanism	ja
färg sitsmaterial	svart
sitsdjup	470 mm
Material fotkors	Plast
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
Fotkors utförande	Rullsats
ryggstöd höjd	560 mm
Svankstöd	ja
sitsbredd	470 mm
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
Fotkors-Ø	650 mm
höjdinställningsområde	420 - 550 mm
Produktslag	Snurrbar kontorstol