

Snurrbar kontorsstol med tygryggstöd, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Artikelklass	96B

Beskrivning

Utförande:

Sits med mjuk komfortstoppning med på sidorna insydd botten. Klädsel av 100% polyester. Synkronteknik med automatisk tyngdreglering, kan spärras i främre och bakre sittställning. Med sitsdjup-, sitslutnings- och sitshöjdställning. Inklusive höjdställbara armstöd (2D).

Universalrullar för mjuka och hårda golv, Ø 650 mm fotkors av svart plast.

Snurrbar kontorsstol med mjukt och andningsaktivt tygryggstöd, med höjjusterbart utpräglat svankstöd. Ryggstödet delvis täckt av plast på baksidan.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

lyftförmåga stol: 120 kg

höjdställningsområde: 420 - 550 mm

sitsbredd: 470 mm

sitsdjup: 470 mm

ryggstöd höjd: 560 mm

Inställningsområde för sitsdjup: 60 mm

färg sitsmaterial: svart

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	120 kg
Synkronmekanism	ja
färg sitsmaterial	svart
Inställningsområde för sittdjup	60 mm
Fotkors utförande	Rullrats
Material fotkors	Plast
ryggstöd höjd	560 mm
sitsbredd	470 mm
Svankstöd	ja
sitsdjup	470 mm
Armstödsparat kan anpassas	ja
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
Fotkors-Ø	650 mm
höjdinställningsområde	420 - 550 mm
Produktslag	Snurrbar kontorstol