



Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 2S



Beställningsdata

Ordernummer	668260 2S
GTIN	4013288212177
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med **integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med **mikrorrå drivspets**, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).

Teknisk beskrivning

för skruv-Ø	3,1 – 5,2 mm
krysspårstorlek	2
mejselspets	svart
klinglängd	25 mm
totallängd	79 mm
Manövreringssexkant	ja
tillverkarens beteckning	350 PH Stubby
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

