

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 3 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	920814 1500
GTIN	4062406262136
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125, 200, 300

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

vikt	129 kg
------	--------

lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetsskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
underredets djup	700 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådhurts effektiv höjd	625 mm
lådornas effektiva djup i G	20
underredets bredd	1300 mm
höjd	950 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
---	--------------

Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927800 300
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5