

**Vävtejp UV-beständig, transparent, Bredd×längd (mm×m): 48X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**tesa® 4665** har 52 veckors **UV-beständighet** och är dessutom **klimattålig**. Därmed är den en idealisk utomhusvävtejp.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Vävtäthet	30 mesh
Färg	transparent
Limstyrka på stål	0,9 N/mm
Hållarmaterial	Tyg
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Draghållfasthet	4,3 N/mm

Elasticitet	27 %
Bredd	48 mm
Häftmassa	Syntetgummi
Slag av tejp	Enkelsidig
Tjocklek	0,215 mm
temperaturbeständig upp till	95 °C
tillverkarens beteckning	4665
Liner finns	nej
Längd	25 m
Produktnamnsattribut	transparent
Produktslag	Tejp