

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, till vänster 3 utdragslådor, i mitten öppen, till höger dörr och 1 utdragslåda, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921154 2000
GTIN	4062406262198
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Mellandel med indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 125, 200, 300

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 125

Dörrhöjd (höger) mm: 475

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016,

**pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
-----------------------------	----

Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	950 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
dörrhöjd (höger)	375 mm
vikt	153 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurts effektiv höjd	625 mm
underredets bredd	1900 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	Ready-to-go
arbetskiva längd	2000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 300 mm	927800 300
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125