

**Vävtejp Sats i 4 delar, gul, Bredd×längd (mm×m): 38X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesa® 4671 har bärande väv av cellull, **reflekterar inte, är fluorescerande** och lämplig för nästan **alla slag av tillämpningar**. Den går lätt att **riva av för hand**, den **kan tas bort utan att lämna rester**, fäster också på **skrovliga ytor** och **den går att skriva på**.

Med vävtejpen tesa® 4671 i neonfärger klarar du olika uppgifter säkert och tillförlitligt - särskilt vid märkning av olika element eller vid evenemang!

Vävtejpen tesa® 4671 finns i fluorescerande neonfärger och används ofta av fackfolk för synlig märkning av olika element eller inom ramen för evenemang. Den lämpar sig för många olika tillämpningar, t.ex.märkning, fixering, fastsättning och buntning. tesa® 4671 går enkelt att riva av för hand, är lätt att skriva på, reflekterar inte och är formbar. Kombinationen av akrylatbelagd väv och häftmassa av naturgummi ger hög slitstyrka. Vävtejpen går att ta bort utan att den lämnar kvar rester och finns i följande färger: neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Elasticitet	9 %
-------------	-----

Färg	gul
Limstyrka på stål	0,35 N/mm
Tjocklek	0,28 mm
tillverkarens beteckning	4671
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Slag av tejp	Enkelsidig
Bredd	38 mm
temperaturbeständig upp till	140 °C
Häftmassa	naturgummi
Hållarmaterial	Tyg
Längd	25 m
Draghållfasthet	7 N/mm
Vävtäthet	120 mesh
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Produktnamnsattribut	gul
Produktslag	Tejp