

HOLEX**Batteridrivnen LED Pocket arbetslampa, Typ: 118****Beställningsdata**

Ordernummer	081576 118
GTIN	4062406262037
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Ljusstark batteridrivnen LED Pocket arbetslampa i praktiskt fickformat. Steglöst dimbart huvudljus och extra spotlightfunktion. Fastsättning med stark magnet eller med den fällbara upphängningskroken.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	50 - 500 lm
vikt	114 g
ATEX-zon	ingen

batterikapacitet	3,7 Ah
IP-skyddsklass	IP 30
brinntid	1 - 10 h
Batterispänning	1,5 V
total bredd	47 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totallängd	108 mm
Antal ingående batterier	1
Belysning	LED-modul
Produktslag	Arbetsbelysning