



Batteridrivnen LED-stavlampe, Typ: 175



Beställningsdata

Ordernummer	081577 175
GTIN	4062406262044
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen LED stavlampe med steglöst dimbart huvudljus och extra spotlightfunktion. Stark magnet i lampfoten.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	3,7 V
Belysning	LED-modul
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
vikt	77 g

totallängd	175 mm
batterikapacitet	0,8 Ah
brinntid	2 - 16 h
ATEX-zon	ingen
ljusflöde	20 - 200 lm
IP-skyddsklass	IP 30
total bredd	23 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa