



Magnetprismor, par, längd × bredd: 70X55mm



Beställningsdata

Ordernummer	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Alla sidor härdade. Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.** Prismaparet är slipat till samma höjd.

Teknisk beskrivning

för axel-Ø	3 - 40 mm
Bredd	55 mm
höjd	75 mm
vikt per styck	1,8 kg
Längd	70 mm
höjdtolerans för par	0,02 mm
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma