



Lyftblock aluminium BRAVO™, lyftförmåga: 0,25t



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086013 0,25 |
| GTIN | 3600232511298 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Robust konstruktion av höghållfast **aluminiumlegering** i kompakt utförande med låg egenvikt. Lättgående **kedjefrikoppling**.

Lyftkättingen består av en kättingpart med en lekarlastkrok (med säkerhetsklaff) i änden. Den andra änden är försedd med en utloppssäkring.

Användningsdata:

Framför allt för **flyttbar användning**; kräver liten spakkraft.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| normal lyfthöjd | 1,5 m |
| lyftförmåga | 250 kg |
| Kedjefrikoppling | ja |
| antal kedjesträngar | 1 |
| vikt | 2,3 kg |
| Produktslag | Spaklyftblock / Kättinglyftblock |

