



Laddare, Typ: 4ULTRA



Beställningsdata

Ordernummer	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Mikroprocessorstyrda laddnings- och underhållsstationer för battericeller med **övervakning av varje enskilt fack** och batterifeldetektering. Statusvisning för varje batterifack, automatiskt laddningsfrånslag, överladdningsskydd och **underhållsladdning**. Ingående spänning 100–240 V. Med LC-display för detaljövervakning av laddningsförloppet och extra akustiska kvitteringar.

Användningsdata:

NiMH-/NiCd-batteriladdningsplatser: Laddningsplatser för 1-4 st Micro AAA / Mignon AA eller 1-3 st Baby C eller 1-2 st Mono D.

litiumjonbatterier: 1-4 st 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. eller 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 eller 1-2 × 3265.

Teknisk beskrivning

maximal laddström	2 A
Längd	170 mm
höjd	37,5 mm
Bredd	110 mm
Högsta antal laddningsplatser	4
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V

antal batterifack för USB	1
märkspänning	100 - 240 V
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Produktslag	Laddare