

**Garant****Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 6X110mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789010 6X110  |
| GTIN         | 4062406262273 |
| Artikelklass | 71C           |

**Beskrivning****Utförande:**

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrhöret. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrar med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrns kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

**Fördel:**

- **Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånnytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrar av dymlingsdugliga hål.**
- **Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.**

**Användningsdata:**

För borrar i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort.

**OBS!:**

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

**Teknisk beskrivning**

|              |        |
|--------------|--------|
| totallängd   | 110 mm |
| Antal skär Z | 2      |
| Ø            | 6 mm   |
| spirallängd  | 50 mm  |
| Skärmaterial | VHM    |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Användning med slag/utan slag | slagborring |
| Skaft                         | SDS Plus    |
| Produktslag                   | Stenborr    |