

Garant**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 4X110mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 789010 4X110 |
| GTIN | 4062406262259 |
| Artikelklass | 71C |

Beskrivning**Utförande:**

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrhöret. Innovativ huvudutförande med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrar med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrns kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämde mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

Fördel:

- **Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av bormjålet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrar av dymlingsdugliga hål.**
- **Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.**

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort.

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borrar (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borrar med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------|
| totallängd | 110 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Ø | 4 mm |
| spirallängd | 50 mm |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Användning med slag/utan slag | slagborring |
| Skaft | SDS Plus |
| Produktslag | Stenborr |