

Garant**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 12X160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789010 12X160
GTIN	4062406262556
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrhöret. Innovativ huvudutförande med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrar med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrns kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämde mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

Fördel:

- **Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånnytor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrar av dymlingsdugliga hål.**
- **Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.**

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort.

OBS!:

När du borrar med ett extra långt borrar (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borrar med samma diameter (för att undvika böjbrott).

Teknisk beskrivning

Ø	12 mm
Antal skär Z	2
spirallängd	110 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	VHM

Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr