



## Bitsortiment med manövreringsverktyg Turbo 19 delar, Antal skruvmejslar: 19



### Beställningsdata

Ordernummer	676205 19
GTIN	4013288214614
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Upp till **fyrfaldig skruvhastighet** genom en i handtaget integrerad planetväxel **som alternativt kan kopplas till eller ifrån** med en knapptryckning. Frånkoppling rekommenderas för finjustering och slutlig åtdragning eller lossning av en skruv med stort vridmoment (upp till 14 Nm). Kraftform-handtag med **Rapidaptor bitshållare** för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3. Levereras i stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås.

#### Fördel:

- **Kraftfull ändskruvkoppling och enkel finjustering.**
- **Flerfaldig skruvhastigheten rent mekaniskt (utan batteri).**

#### Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674244 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st nr 674250 storlek TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spår: 1 st storlek 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676390

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Turbo 1
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Drivverktyg	Ringspärrnyckel 1/4 tum
Drivverktyg	1 Bits-spärrnyckel 1/4"
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Kraftformskruvdragarhållare Turbo för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3	676390 6,3
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674220 3/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil med hål sexkant 4 mm	674244 4
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674200 3/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil med hål sexkant 3 mm	674244 3
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674200 2/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX15/89 mm	674250 TX15/89

Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd  
1/89 mm

674220 1/89

Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål  
sexcant 5 mm

674244 5

Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål  
sexcant 6 mm

674244 6

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd  
TX25/89 mm

674250 TX25/89

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd  
TX30/89 mm

674250 TX30/89

Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd  
1/89 mm

674200 1/89

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd  
TX10/89 mm

674250 TX10/89