

**Garant****Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×total längd: 6X310mm****Beställningsdata**

Ordernummer	789010 6X310
GTIN	4062406262778
Artikelklass	71C

**Beskrivning****Utförande:**

Den markanta och aggressiva centrerspetsen möjliggör aktiv centrering och optimal styrning under borrhöret. Innovativ huvudutformning med korta raka skärfaser för signifikant snabbare borrar med avsevärt högre stabilitet, också i armerad betong. Vibrationsoptimerad spiralform med kärnförstärkning. Borrrens kärndiameter och spiralstigning är exakt avstämda mot varandra och svarar därmed för en effektiv kraftöverföring från slagborren till hårdmetallspetsen.

**Fördel:**

- **Korta spiralskärfaser och konkavt formade spånitor (skoveleffekt) svarar för en snabb borttransport av bormjölet.**
- **Slitagemärken: för bedömning av om verktyget fortfarande är lämpligt för borrar av dymlingsdugliga hål.**
- **Extra, specialformade kärneggar: effektiv krossning av betong.**

**Användningsdata:**

För borrar i betong, natursten och murverk – med högsta möjliga borrar komfort.

**OBS!:**

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
spirallängd	250 mm
totallängd	310 mm
Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM

Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr