



Omkopplingsbart svetshjälpmedel, Typ: QHCSS



Beställningsdata

Ordernummer	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Fasthållning av arbetsstycken i 45° och 90° vinkel. Temperaturbeständig upp till högst 180 °C. Idealisk för runda och fyrkantiga rör samt vinkel- och plattstänger.

Teknisk beskrivning

Längd	111 mm
maximal temperaturbeständighet	180 °C
Bredd	29 mm
vikt	0,7 kg
nominell vidhäftningskraft	400 N
höjd	95 mm
Produktslag	Vinkelmagnet