



## Svetshållare inner- / yttervinkel, Typ: IOWCL



### Beställningsdata

Ordernummer	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Den spännbara svetshållaren är **inställbar på 30°, 60° och 90°**.

#### Användningsdata:

Hjälpmiddel för positionering, fixering och fasthållning av komponenter vid svetsarbeten.

### Teknisk beskrivning

Längd	165 mm
vikt	0,8 kg
nominell vidhäftningskraft	180 N
Bredd	110 mm
Produktslag	Vinkelmagnet