



## Svetshållare inner- / yttervinkel, Typ: IOWCC



### Beställningsdata

Ordernummer	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Den spännbara svetshållaren är **inställbar på 30°, 60° och 90°**. Setet består av 2 st svetshållare (inner- / yttervinkel) med 75 mm och 125 mm längd.

#### Användningsdata:

Hjälpmiddel för positionering, fixering och fasthållning av komponenter vid svetsarbeten.

### Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
Längd	125 mm
vikt	0,13 kg
vikt	0,4 kg
nominell vidhäftningskraft	90 N
nominell vidhäftningskraft	150 N
Bredd	52 mm

Bredd	85 mm
Produktslag	Vinkelmagnet