



## Omkopplingsbart svetshjälpmedel, Typ: QHCSL



### Beställningsdata

Ordernummer	085957 QHCSL
GTIN	5012095618089
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Fasthållning av arbetsstycken i 45° och 90° vinkel. Temperaturbeständig upp till högst 180 °C. Idealisk för runda och fyrkantiga rör samt vinkel- och plattstänger.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,4 kg
Längd	152 mm
Bredd	35 mm
höjd	130 mm
maximal temperaturbeständighet	180 °C
nominell vidhäftningskraft	750 N
Produktslag	Vinkelmagnet

