

Garant**NC-brotsch konfigurierbar, obelagd, Nominell Ø DC: 3,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	162951 3,2
GTIN	4062406264147
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:****Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.****OBS!:**För **passning H7** se nr 162900 och 163000.

För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	3,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/v
Antal skär Z	6
totallängd L	65 mm
Skärlängd L _c	16 mm
Ø-Område	3,01 - 3,35 mm
Skafttolerans	h6
Utkragningslängd L ₁	33 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
Brotschmån för diametern Ø riktvärde	0,1 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm

Invändig	nej
Skaft	DIN 1835 A
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	lämplig	20 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	5 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		