

Garant**NC-brotsch konfigurierbar, obelagd, Nominell Ø DC: 4,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	162951 4,3
GTIN	4062406264154
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:****Brotschar färdigslipade för passning enligt dina uppgifter.****OBS!:**För **passning H7** se nr 162900 och 163000.

För brotschar i 1/100 - dimensioner de nr 162902.

Teknisk beskrivning

totallängd L	75 mm
Nominell Ø D _c	4,3 mm
Antal skär Z	6
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,15 mm/v
Utkragningslängd L ₁	46 mm
Skärlängd L _c	19 mm
Skafttolerans	h6
Ø-Område	4,06 - 4,25 mm
Skaftdiameter D _s	4 mm
Brotschmån för diametern Ø riktvärde	0,1 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm

Invändig	nej
Skaft	DIN 1835 A
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	lämplig	20 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	5 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	5 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	5 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		