

**Garant****ER-kompensationspendelhållare VDI, Typ: 30****Beställningsdata**

Ordernummer	319785 30
GTIN	4062406263812
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Kompensationshållare med ER-spänntångsadaptering. **Inställbar radial- och vinkelkompensation.** Med invändig kylning.

**Användningsdata:**

Optimal vid linjeringsfel mellan arbetsstycke och verktyg, t.ex. vid brotschning eller gängskärning (utan kompensation drag/tryck). Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	68 mm
För ER-spännhylsor	25
Skaft-Ø d	30 mm
utkragningslängd A-mått	64 mm
Radiell kompensation	1 mm
passar för ER-storlek	25
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Invändig	ja

Produktslag

Spänntångchuck