

**Garant****ER-kompensationspendelhållare VDI, Typ: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	319785 40
GTIN	4062406263829
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Kompensationshållare med ER-spänntångsadaptering. **Inställbar radial- och vinkelkompensation.** Med invändig kylning.

**Användningsdata:**

Optimal vid linjeringsfel mellan arbetsstycke och verktyg, t.ex. vid brotschning eller gängskärning (utan kompensation drag/tryck). Användning primärt på svarvar, men lämpligt också för fräsar.

**Teknisk beskrivning**

För ER-spännhylsor	32
utkragningslängd A-mått	68 mm
Skaft-Ø d	40 mm
Utvändig-Ø D	83 mm
Radiell kompensation	1,5 mm
passar för ER-storlek	32
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Invändig	ja

Produktlag

Spänntångchuck