

Garant**Anslagsdämpare med fjäder cylindrisk, Skaftdiameter D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319775 32
GTIN	4062406263867
Artikelklass	31V

Beskrivning**Användningsdata:**

Robust stånganslag med dämpning, anslagsbrickan slipad. Dämpningskompensation högst 3 mm.

Cylindriskt utförande lämpligt för samtliga revolvertyper. Längdjusterbart cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

längd L	65 mm
Skaftdiameter D ₁	32 mm
L _{max}	115 mm
Ø D ₂	35 mm
Produktslag	Anslagsdämpare