

Garant**Anslagsdämpare med fjäder cylindrisk, Skaftdiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319775 25
GTIN	4062406263850
Artikelklass	31V

Beskrivning**Användningsdata:**

Robust stånganslag med dämpning, anslagsbrickan slipad. Dämpningskompensation högst 3 mm.

Cylindriskt utförande lämpligt för samtliga revolvertyper. Längdjusterbart cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

längd L	62 mm
Skaftdiameter D ₁	25 mm
L _{max}	100 mm
Ø D ₂	35 mm
Produktslag	Anslagsdämpare