



Hörselkåpor, ljudnivåberoende Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Typ: PRO3



Beställningsdata

Ordernummer	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Artikelklass	04A

Beskrivning

Utförande:

Nivåberoende högkapacitetshörselskydd med inbyggt analogt och digitalt trådlöst kommunikationssystem. Två förprogrammerade trådlösa kommunikations-system (1 analogt / 1 digitalt) ingår i leveransen. Som standard finns 16 kanaler (analog PMR) och 16 kanaler (digital PMR). Kapselskyddet kan programmeras för upp till 70 olika trådlösa kanaler. Bluetooth® Multipoint-funktionaliteten möjliggör direkt förbindelse med mobiltelefoner, så att du kan ta emot, föra och avsluta t telefonsamtal utan att avbryta arbetet. Den **bullerundertryckande och vattentäta talmikrofonen** erbjuder röststyrd överföring (VOX) för hands free-samtal i bullerbelastade omgivningar. I headsetet finns ett **uppladdningsbart** litiumjonbatteri. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullerbelastade, krävande omgivningar.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

leveransinnehåll:

Inklusive batteri, laddare, extra hygienkit och mikrofonskydd.

OBS!:

Hygiensatser under nr 097767 storlek HY83.

Teknisk beskrivning

drifttid	11 h
vikt	490 g
Serie	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR-värde (dämpvärde)	33 dB(A)
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	EN 352-4
Norm	EN 352-6
Produktslag	Hörselkåpor

Tillbehör

Hygienkit Typ HY83	097767 HY83
--------------------	-------------