



## Magnetiskt V-blockpar, längd × bredd: 70X55mm



### Beställningsdata

Ordernummer	447145 70X55
GTIN	4062406264512
Artikelklass	42D

### Beskrivning

#### Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.**

Prismaparet är slipat till samma höjd.

### Teknisk beskrivning

Längd	70 mm
höjdtolerans för par	0,02 mm
för axel-Ø	3 - 40 mm
höjd	75 mm
Bredd	55 mm
vikt per styck	1,8 kg
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma