

**Magnetiskt V-blockpar, längd × bredd: 80X70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447145 80X70
GTIN	4062406264536
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.**

Prismaparet är slipat till samma höjd.

Teknisk beskrivning

Längd	80 mm
höjdtolerans för par	0,02 mm
för axel-Ø	5 - 60 mm
vikt per styck	3,2 kg
Bredd	70 mm
höjd	95 mm
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma