



## LED-pennficklampa med batterier, Typ: PENCIL



### Beställningsdata

Ordernummer	081511 PENCIL
GTIN	5708997351307
Artikelklass	08C

### Beskrivning

**Utförande:**

Robust och elegant LED-stavficklampa av aluminium och med praktiskt hållarclips för professionell användning. Ultratunn pennlampa med endast 15 mm huvud-Ø.

**Funktion:**

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**OBS!:**

Passande batterier finns under nr 081561 storlek LR8D425.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Mini, AAAA
brinntid	2,5 h
Antal ingående batterier	2
Huvud-Ø	15 mm
tillverkarens beteckning	PLASH PENCIL
Belysning	LED-modul
vikt	32 g
totallängd	131 mm
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 54
ljusflöde	75 lm

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR8D425	081561 LR8D425
--	----------------