



LED-ficklampa, Typ: P3



Beställningsdata

Ordernummer	081467 P3
GTIN	4058205009393
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Kompakta ficklampor i stav- respektive nyckelringformat.

· Med olika batteriutföranden.

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

IP-skyddsklass: IP X4

ATEX-zon: ingen

ljusflöde: 25 lm

brinntid: 6 h

advanced Focus System (AFS): ja

smart Light Technology (SLT): nej

Antal ingående batterier: 1

Teknisk beskrivning

ATEX-zon	ingen
Batterityp	Micro, AAA
smart Light Technology (SLT)	nej
Huvud-Ø	19 mm

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP X4
brinntid	6 h
advanced Focus System (AFS)	ja
tillverkarens beteckning	P3
vikt	35 g
Belysning	LED-modul
ljusflöde	25 lm
totallängd	90 mm
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3