



VridMomentmultiplikator fr,o,m, storlek 1300 i plastväska, max utgående vridmoment: 7000Nm



Beställningsdata

Ordernummer	659980 7000
GTIN	5060207567572
Artikelklass	66D

Beskrivning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Extremt noggrant arbetande växel med slipade kuggjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst $\pm 4\%$. Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll. Levereras i plastväska.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

OBS!:

Alternativa stödordningar till nr 659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr 659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.

Teknisk beskrivning

överbelastningsskydd	ja
rekommenderad momentnyckel/momentområde	300 Nm
max ingående vridmoment	275 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor)	1
Ø D	119 mm
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:25,5
backgångsspärr	ja
vikt	9,3 kg
fyrkantsfäste	1/2 tum
höjd H	212 mm
fyrkantfäste	1,1/2 tum
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Yttermått R1	91 mm
Yttermått R2	212 mm
Produktslag	Momentnyckel