



Litet mätbord Granit, Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	442918 50
GTIN	2050002040670
Artikelklass	46K

Beskrivning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stabil mätklockhållare. Mätklockfäste \varnothing 8 mm.
Bordsyta av robust granit.

Planhet $\leq 5 \mu\text{m}$

Teknisk beskrivning

bordets \varnothing	50 mm
pelar- \varnothing	22 mm
kapacitet	49 mm
totalhöjd	200 mm
vikt	2,3 kg
största mäthöjd	105 mm
Norm	DIN 876/0
\varnothing Mäturshållare	8 mm

Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------