

Bryne för stål, specialkorund medel/mycket fin, längd × bredd: 100X25mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 558855 100X25 |
| GTIN | 4260496536704 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning**Utförande:**

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.

Specialkorund kornstorlek 180 (medel) med **lång utslitningstid**. Andra sidan aluminiumoxid kornstorlek 500 (mycket fin), hög avverkning, **hög ytkvalitet**.

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

OBS!:

Speciella polerstenar för utjämning kan fås på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------------|
| finhetsgrad | medel / mycket fin |
| höjd | 15 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Längd | 100 mm |
| Produktslag | Brynsten |

Användardata

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------|
| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|--|-------------------|----------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 55 HRC | lämplig |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig |
| INOX | mindre lämplig |
| Ti | mindre lämplig |
| GG(G) | mindre lämplig |
| CuZn | mindre lämplig |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig |
| vått maximal | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |