

MARPOSS**Mätvärdesdisplay DUO, Typ: DUO****Beställningsdata**

Ordernummer	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Artikelklass	43D

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt mätvärdesdisplay med 4,3 tum färgpekskärm och mätvärdeslagringsfunktion. Anslutning för 2 induktiva mätspetsar (omkopplingsbar mellan halvbygga och helbygga). Apparaten är kompatibel också med sonder från Tesa. Upp till 4 egenskaper kan visas samtidigt. Dataexport i DFQ- eller CSV-format via USB-gränssnittet.

Funktion:

- **Dynamiska mätvärdesfunktioner: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, medelvärde.**
- **Mätvärdesvisning med trefärgade balkar och digitalt.**
- **2 kopplingsingångar och 2 kopplingsutgångar, potentialfria (t.ex. mätvärdesöverföring, godkänt/utskott).**
- **Skaldelningen ställs in automatiskt allt efter toleransgränsen.**

Användningsdata:

Kan användas som display för enkla mätuppgifter (+A, -A) och för beräkningar mellan båda sönerna (t.ex. A+B, A-B, 0,5A+B). För användning i verkstaden och vid tillverkning.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-nätadapter, stativfot.

Specialtillbehör:

Valfri expansion med instickskort på fältbussgränssnitt: Profibus, Profinet eller Ethernet/IP.

Teknisk beskrivning

vikt	1 kg
Längd	130 mm
maximal upplösning	0,01 μm
Bredd	95 mm
höjd	50 mm
mätområde	± 1 till $\pm 10000 \mu\text{m}$
Energiförsörjning	Nätdriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Produktslag	Displayenhet