


**VHB™ tejp, svart, Breddxlängd (mmxm): 19X11****Beställningsdata**

Ordernummer	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

**3M™ 5952** är lämplig att använda både inom- och utomhus. Den går snabbt och enkelt att klistra fast och ger en kraftfull och varaktig hållbarhet. Du kan använda den här kraftfulla och viskoelastiska VHB-tejpen på många olika ytor, t.ex. pulverbeläggningar.

**OBS!:**

Fler 3M™ VHB™-tejper med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan. Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

Minsta hållbarhet	12 månad
Färg	svart
Slag av tejp	Dubbelsidig
tillverkarens beteckning	5952
lagringstemperatur	20 °C
Längd	11 m

Bredd	19 mm
Elasticitet	300 %
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Lager luftfuktighet	50 %
Häftmassa	Akryl
Tjocklek	1,1 mm
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
Produktnamnsattribut	svart
USP2	svart
Produktslag	Tejp