

3M**VHB™ tejp, grå, Bredd×längd (mm×m): 19X3**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083786 19X3 |
| GTIN | 4054596233782 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ GPH-110GF består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------------|
| Längd | 3 m |
| temperaturbeständig upp till | 150 - 230 °C |
| Slag av tejp | Dubbelsidig |
| Lager luftfuktighet | 40 - 65 % |
| Tjocklek | 1,1 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Färg | grå |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Minsta hållbarhet | 24 månad |
| lagringstemperatur | 16 - 25 °C |
| Limstyrka på stål | 3,7 N/mm |
| tillverkarens beteckning | GPH-110GF |
| Häftmassa | Akryl |
| Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm |
| Produktnamnsattribut | grå |
| Produktslag | Tejp |