

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/20****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCL

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 24 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 13 mm

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 09T3..
-------------------	-------------

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCL
Vändskärsskruv	269023 2
Minimiförborrningshåldiameter $D_{\min}$	24 mm
totallängd L	20 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Skaft / storlek	20 mm
Anliggningsvinkel	95 grad
Serie	Master Mute
System	QC
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv Typ 2	269023 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 3	269022 3
Spännskruv	269406
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500