

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/22****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDQCR

Passande vändskär: DC.. 0702..

Anligningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 24 mm

Mittförsjutning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivning

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCR
-----------------------------	-------

Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsskruv	269023 1
Mittförskjutning L ₃	13 mm
System	QC
Serie	Master Mute
Anliggningsvinkel	107,5 grad
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	24 mm
totallängd L	20 mm
Skaft / storlek	20 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv	269431
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 1	269023 1
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500