

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/23****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDQCR

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Anligningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 26 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 15 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	22 mm
--------------	-------

ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCR
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	26 mm
Anliggningsvinkel	107,5 grad
Skaft / storlek	20 mm
Serie	Master Mute
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsskruv	269023 2
Mittförskjutning $L_3$	15 mm
System	QC
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 2	269023 2
Spännskruv	269432
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500