

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/20****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCR

Passande vändskär: CC.. 09T3..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 24 mm

Mittförsjutning L_3 : 13 mm

Teknisk beskrivning

Anligningsvinkel	95 grad
------------------	---------

Skaft / storlek	20 mm
System	QC
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	24 mm
totallängd L	20 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Vändskärsskruv	269023 2
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCR
Serie	Master Mute
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv	269406
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv Typ 3	269022 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv Typ 2	269023 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500