

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/22****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDQCL

Passande vändskär: DC.. 0702..

Anligningsvinkel: 107,5 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 24 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 13 mm

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	269023 1
----------------	----------

Serie	Master Mute
System	QC
Skaft / storlek	20 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	24 mm
Anliggningsvinkel	107,5 grad
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCL
totallängd L	20 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	269023 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv	269431
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500