

**PVC-tejp mjuk, Färg: BLACK****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 083641 BLACK |
| GTIN | 50051115688244 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 471F kan användas för att märka ut riskområden och gångvägar, som maskering vid lackeringsarbeten och för färgmärkningar eller dekorlister. Den häftar vid många olika ytor och kan därmed anbringas snabbt, droppfritt och utan torknings- eller rengöringsarbete och går att ta bort utan klisterrester.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Gummi-harts

Färg: svart

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,13 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Liner finns | nej |
| Bredd | 50 mm |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad |
| tillverkarens beteckning | 471F |
| temperaturbeständig upp till | 75 °C |
| Draghållfasthet | 31,5 N/mm |
| Lager luftfuktighet | 50 % |
| Häftmassa | Gummi-harts |
| lagringstemperatur | 20 °C |
| Tjocklek | 0,13 mm |
| Limstyrka på stål | 3,9 N/mm |
| Längd | 33 m |
| Färg | svart |
| Elasticitet | 265 % |
| Hållarmaterial | PVC-folie |
| Slag av tejp | Enkelsidig |
| Produktslag | Tejp |