

**PVC-tejp mjuk, Färg: CLEAR****Beställningsdata**

Ordernummer	083641 CLEAR
GTIN	50051115688237
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ 471F** kan användas för att märka ut riskområden och gångvägar, som maskering vid lackeringsarbeten och för färgmärkningar eller dekorlister. Den häftar vid många olika ytor och kan därmed anbringas snabbt, droppfritt och utan torknings- eller rengöringsarbete och går att ta bort utan klisterrester.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Gummi-harts

Färg: transparent

Längd: 33 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,13 mm

**Teknisk beskrivning**

Hållarmaterial	PVC-folie
----------------	-----------

Elasticitet	265 %
Längd	33 m
Draghållfasthet	31,5 N/mm
Bredd	50 mm
lagringstemperatur	20 °C
Lager luftfuktighet	50 %
Limstyrka på stål	3,9 N/mm
tillverkarens beteckning	471F
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Färg	transparent
Häftmassa	Gummi-harts
Tjocklek	0,13 mm
Slag av tejp	Enkelsidig
temperaturbeständig upp till	75 °C
Liner finns	nej
Produktslag	Tejp