



PVC-tejp mjuk, Färg: RED



Beställningsdata

Ordernummer	083641 RED
GTIN	051115688669
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ 471F kan användas för att märka ut riskområden och gångvägar, som maskering vid lackeringsarbeten och för färgmärkingar eller dekorlister. Den häftar vid många olika ytor och kan därmed anbringas snabbt, droppfritt och utan torknings- eller rengöringsarbete och går att ta bort utan klisterrester.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Elasticitet	265 %
Lager luftfuktighet	50 %

Limstyrka på stål	3,9 N/mm
Hållarmaterial	PVC-folie
Längd	33 m
Draghållfasthet	31,5 N/mm
temperaturbeständig upp till	75 °C
Färg	röd
Slag av tejp	Enkelsidig
Bredd	50 mm
lagringstemperatur	20 °C
Liner finns	nej
tillverkarens beteckning	471F
Tjocklek	0,13 mm
Häftmassa	Gummi-harts
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Produktslag	Tejp