

**Garant****GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: QC/25****Beställningsdata**

Ordernummer	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Artikelklass	29D

**Beskrivning****Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

**OBS!:**

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDUCR

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter  $D_{min}$ : 26 mm

Mittförsjutning  $L_3$ : 15 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaft / storlek	20 mm
-----------------	-------

Serie	Master Mute
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel	93 grad
totallängd L	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	26 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCR
Vändskärsskruv	269023 2
Mittförskjutning $L_3$	15 mm
System	QC
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv Typ 2	269023 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännskruv	269432
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500