

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/25****Beställningsdata**

Ordernummer	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264890, 264894 och 264898.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: QC

Skaft / storlek: 20 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDUCL

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Anligningsvinkel: 93 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 26 mm

Mittförskjutning L_3 : 15 mm

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	15 mm
------------------------	-------

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	26 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsskruv	269023 2
totallängd L	20 mm
System	QC
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDUCL
Skaft / storlek	20 mm
Anliggningsvinkel	93 grad
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Spännskruv Typ 2	269023 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv	269432
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500